

HDS-AOD 自动滴油器



规格

传送方式	压力输送
剂量	时间控制
再循环	支持
手动操作	支持
通讯接口	RS485
重量	3.7 kg

* 配合海德星控制箱

特性

适用于镜油浸没

耐化学腐蚀

精准供料

多自由度调节针管

支持的显微镜

Olympus CX41/BX41/BX43/BX51/
BX53/BX61/IX73/IX53

Nikon TI

SOPTOP CX40/RX50

永新 NIB410

尺寸图

